




## Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patronstype: 254



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313745 254
GTIN	4062406699307
Artikelklasse	32R

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Påsætningsbakker bløde, lange, fortanding 1,5×60°.

**Finfræset** not og fortanding **ikke bruneret**.

Skrånet til små spænde-Ø.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til:**

**Spændepatroner** fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

**Specialtilbehør:**

Notsten nr. 313505 – 313605.

**Bemærk:**

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Bredde B	40 mm
Boringsafstand a	30 mm
Til gevind DIN 912	M12
Til patronstype	254 mm
Højde H	40 mm

Notbredde D	16 mm
Boringsafstand b	30 mm
Længde L	125 mm
passer til farvekode	Schunk spændepatron og bakker
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron