



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313405 200
GTIN	4019208193410
Artikelklasse	32R

Beskrivelse

Udførelse:

Spændebakker med spidsfortanding 1/16 tomme × 90°.

Finfræset not og fortanding, **ikke bruneret**.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Notbredde D	17 mm
Længde L	75 mm
Højde H	53 mm
Boringsafstand b	19 mm
Bredde B	36 mm

Til patrontype	200 mm
Boringsafstand a	12 mm
Til gevind DIN 912	M12
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron