



## Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patronstype: 250



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313315 250
GTIN	4062406699130
Artikelklasse	32R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Fræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

#### Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

#### Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

#### Passer til:

Schuck-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

#### Bemærk:

**Str. 400 passer også til patronstørrelse 500.**

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

### Teknisk beskrivelse

Boringsafstand b	40 mm
------------------	-------

Til patrontype	250 mm
Højde H	50 mm
Gængelængde A	20 mm
Bredde B	30 mm
Længde L	125 mm
Notbredde D	12 mm
passer til farvekode	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker