



Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 400



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313405 400
GTIN	4019208193434
Artikelklasse	32R

Beskrivelse

Udførelse:

Spændebakker med spidsfortanding 1/16 tomme × 90°.

Finfræset not og fortanding, **ikke bruneret**.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Boringsafstand a	20 mm
Længde L	130 mm
Notbredde D	25,5 mm
Højde H	80 mm
Boringsafstand b	31 mm

Til gevind DIN 912	M20
Bredde B	50 mm
Passer også til patrontype	500/630 mm
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron