




Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patronstype: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313475 160
GTIN	4019208193489
Artikelklasse	32R

Beskrivelse

Udførelse:

Spændebakker med spidsfortanding 1/16 tomme × 90°. Skrånet til små spænde-Ø.

Finfræset not og fortanding, **ikke bruneret**.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhms og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505 – 313605.

Bemærk:

- **Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centerpatronen.**
- **Bakker i aluminium, på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Boringsafstand a	15 mm
Til patronstype	160 mm
Højde H	40 mm
Boringsafstand b	22 mm
Bredde B	35 mm

Notbredde D	17 mm
Længde L	78 mm
Til gevind DIN 912	M12
Produkttype	Bakker til kilestangs-centrerpatron