



Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patronstype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313315 315
GTIN	4062406699147
Artikelklasse	32R

Beskrivelse

Udførelse:

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Fræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Schuck-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Str. 400 passer også til patronstørrelse 500.

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

Teknisk beskrivelse

Notbredde D	12 mm
-------------	-------

Bredde B	35 mm
Boringsafstand b	54 mm
Længde L	145 mm
Til patrontype	315 mm
Gængelængde A	26 mm
Højde H	50 mm
passer til farvekode	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker