


Mitutoyo**Indvendigt finmåleapparat med måleur, Måleområde: 18-35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-Ø ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

Anvendelse:

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for Ø-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 432051 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	18 - 35 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Centrerskive, bredde	12,7 mm
Måledybde	100 mm
Antal målebolte	9

Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Kalibrering	C1
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

Services

KalibreringIndvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023210 60
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibreringIndvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023220 60
DAkKS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Afstandsring indvendig Ø 5,3 mm Ringbredde 0,5 mm	435220 0,5
Afstandsring indvendig Ø 5,3 mm Ringbredde 1 mm	435220 1