

Garant**Radius-vendeplatte, HB7525, Radius r: 2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216841 2,5
GTIN	4062406706463
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Anvendelse:**

Universelt anvendelig vendeskærsplatte, anbefalet til stål, højtlegerede stålmaterialer og støbegods. Optimeret spånbynder giver uhindret spånflow.

Bemærk:

Kan også anvendes på radius-drejeværktøj nr. 294500.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 - 0,4 mm

Længde L: 15 mm

Bredde B: 9,52 mm

Plattetykkelse S: 3,18 mm

passende radiusfræser: 216825 1

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,1 - 0,4 mm
Længde L	15 mm
Plattetykkelse S	3,18 mm
Bredde B	9,52 mm

passende radiusfræser	216825 1
Type	HB7525

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
GG (G)	egnet	110 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		