

**Garant****Radius-vendeplatte, HB7525, Radius r: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216841 5
GTIN	4062406706517
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Universelt anvendelig vendeskærsplatte, anbefalet til stål, højtlegerede stålmaterialer og støbegods. Optimeret spånbyder giver uhindret spånflow.

**Bemærk:**

Kan også anvendes på radius-drejeværktøj nr. 294500.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 - 0,4 mm

Længde L: 15 mm

Bredde B: 9,52 mm

Plattetykkelse S: 3,18 mm

passende radiusfræser: 216825 2

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 - 0,4 mm
Plattetykkelse S	3,18 mm
Længde L	15 mm
Bredde B	9,52 mm

passende radiusfræser	216825 2
Type	HB7525

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	M
GG (G)	egnet	110 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		