

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Samlet længde L	80 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8 mm
Midterforskydning $L_3$	3 mm
Hovedlængde $L_1$	15 mm
Spændehøjde $L_2$	7,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	140 grader
Plattestørrelse	5 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
ISO-kode holder	A08F SVOCR/L05
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

