

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	140 grader
Hovedlængde L_1	15 mm
Samlet længde L	80 mm
ISO-kode holder	A08F SVOCR/L05
Midterforskydning L_3	3 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	8 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

