

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Midterforskydning $L_3$	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel $\kappa$	140 grader
Spænehøjde $L_2$	15 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	22 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A16M SVOCR/L11
Hovedlængde $L_1$	35 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde $L$	150 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

