

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	13 mm
Midterforskydning $L_3$	6,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	140 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde $L_2$	11 mm
ISO-kode holder	A12L SVOCR/L07
Hovedlængde $L_1$	24 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde $L$	140 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

