

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde $L_2$	19 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning $L_3$	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	140 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	24 mm
ISO-kode holder	A20Q SVOCR/L11
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Samlet længde $L$	180 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

