

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	140 grader
Midterforskydning L_3	5,5 mm
Hovedlængde L_1	22 mm
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	A10H SVOCR/L07
Spændehøjde L_2	9 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Mindste forborings-Ø D_{min}	11 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

