

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	140 mm
Hovedlængde L ₁	24 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L ₃	6,5 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
ISO-kode holder	A12L SVOCR/L07
Spændehøjde L ₂	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
passende vendeskærplatter	VC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	140 grader
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

