

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning $L_3$	5,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	11 mm
Hovedlængde $L_1$	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
ISO-kode holder	A10H SVOCR/L07
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	140 grader
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

