

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Skaft-Ø D_s	20 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Indstillingsvinkel κ	140 grader
Spændehøjde L_2	19 mm
Samlet længde L	180 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A20Q SVOCR/L11
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

