

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	A16M SVOCR/L11
Indstillingsvinkel κ	140 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Skaft-Ø D_s	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	9 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Hovedlængde L_1	35 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

