

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	E10H SVOCR/L07
passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Spændehøjde L <sub>2</sub>	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel κ	140 grader
Midterforskydning L <sub>3</sub>	5,5 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

