

Garant
Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	8 mm
Indstillingsvinkel κ	140 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Plattestørrelse	5 mm
Midterforskydning L_3	3 mm
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Hovedlængde L_1	26 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 26
ISO-kode holder	E08F SVOCR/L05
Samlet længde L	80 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang