

Garant**Borestænger HM, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 0702..
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L ₃	5,5 mm
Indstillingsvinkel κ	140 grader
Skaft-Ø D _s	10 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 27
Spændehøjde L ₂	9 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	11 mm
Samlet længde L	100 mm
ISO-kode holder	E10H SVOCR/L07
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

