

Garant**Borestænger HM, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/05mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	3 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 0501..
Hovedlængde L_1	26 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	8 mm
Spændehøjde L_2	7,5 mm
Indstillingsvinkel κ	140 grader
Plattestørrelse	5 mm
ISO-kode holder	E08F SVOCR/L05
Vendeplatteskruesæt	269028 26
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang