

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	6,2 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A10K STFCCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L_1	22 mm
Samlet længde L	125 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang