

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	18 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Midterforskydning L ₃	9,2 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Serie	GARANT Master
ISO-kode holder	A16Q STFCCR/L11
Hovedlængde L ₁	31 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang