

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	31 mm
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spænde højde $L_2$	23 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde $L$	200 mm
Serie	GARANT Master
ISO-kode holder	A25R SVUBR/L16
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang