

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Samlet længde L	200 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
ISO-kode holder	A20R STFCCR/L11
Midterforskydning $L_3$	11,1 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	22 mm
Hovedlængde $L_1$	36 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang