

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	23 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	31 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Hovedlængde L_1	40 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	A25R SVUBR/L16
Samlet længde L	200 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang