

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A16Q SVUBR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Midterforskydning L_3	11 mm
Serie	GARANT Master
Hovedlængde L_1	31 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	180 mm
Spænde højde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang