

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	18 mm
Serie	GARANT Master
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
ISO-kode holder	A20R SVUBR/L11
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	36 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang