

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A20R SVUCR/L11
Hovedlængde L_1	36 mm
Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang