

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Samlet længde L	200 mm
ISO-kode holder	A25R SVUCR/L16
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	31 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang