

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A16Q SVUCR/L11
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Serie	GARANT Master
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	20 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde L	180 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde $L_1$	31 mm
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Spændehøjde $L_2$	15 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang