

**Garant****GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /  
plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	A20R SVUCR/L11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	24 mm
Serie	GARANT Master
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde $L_1$	36 mm
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang