

Garant**GARANT Master Turn borestag, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Spændehøjde L ₂	15 mm
Hovedlængde L ₁	31 mm
ISO-kode holder	A16Q SVUCR/L11
Mindste forborings-Ø D _{min}	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang