

Garant**GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret, højre, Skaft-Ø /
plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
ISO-kode holder	A25R SVUCR/L16
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Hovedlængde L ₁	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	31 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang