


Garant**Endeplans-skrubsletfræser NF, ubelagt, Ø×bredde js16: 50X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	182500 50X50
GTIN	4045197531315
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:****Efterslebet profil.** De brede tænder kan efterslibes mange gange, uden at profilen ændres.**Bemærk:** f_z for $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	6
Skær-Ø D_c	50 mm
Borings-Ø H7	22 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	50 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1

Fræseprofil	NF
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	27 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	18 m/min	M
CuZn	egnet	45 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		