

**DCMT 070202, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 070202 HBT130 Type: HBT130

Spånryder: M

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Spånryder	M
Belægning	TiCN
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Type	HBT130
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning