


**CCMT 060202, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 060202 HBT020 Type: HBT020
Spånryder: PF
Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	TiCN
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånryder	PF
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning