

**CCMT 060202, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 060202 HBT130 Type: HBT130
Spånbryder: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Primær anvendelse	M
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Belægning	TiCN
Spånbrøder	M
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 060202
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning