

Garant**Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med robust aluminiumshus og **meget stort** display med integrerede trefarvede tolerancedioder. Sparefunktion og automatisk genstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning.

Udførelse med **Bluetooth 5.0**. Kompatibel med den valgfrie **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Batteritype	Knapcelle
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Husets tykkelse	32,9 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Serie	HCT
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Kabinet-Ø	59,5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Måleområde	0 - 12,5 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Materiale, hus	Aluminium
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 /
0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm

023010 12,5

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001
Maks. målestrækning 12,5 mm

023000 12,5

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032