

Garant**Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434330 25
GTIN	4062406720124
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med robust aluminiumshus og **meget stort** display med integrerede trefarvede tolerancedioder. Sparefunktion og automatisk genstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	0 - 25 mm
Batteritype	Knapcelle
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Målekraft	0,65 – 1,15 N
Kalibrering	C1
Antal medfølgende batterier	1
Kabinet-Ø	59,5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Husets tykkelse	32,9 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,01 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Materiale, hus	Aluminium
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------