

Garant**Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

434340 12,5

GTIN

4062406720179

Artikelklasse

41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med robust aluminiumshus og meget stort display med integrerede trefarvede tolerancedioder. **Med ekstra analog visning og taster til hurtig indstilling af tolerancegrænserne.** Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier

1

Kabinet-Ø	59,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Batteritype	Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Måleområde	0 - 12,5 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Husets tykkelse	32,9 mm
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	C1
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Materiale, hus	Aluminium
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

Tilbehør

Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 12,5 mm

434212 12,5

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032