

Garant**Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Udførelse med **Bluetooth 5.0**. Kompatibel med den valgfrie **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Digitalt måleur med robust aluminiumshus og meget stort display med integrerede trefarvede tolerancedioder. **Med ekstra analog visning og taster til hurtig indstilling af tolerancegrænserne.** Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 12,5 mm
Indspændingsskift-Ø h6	8 mm
Husets tykkelse	32,9 mm
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Kabinet-Ø	59,5 mm
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcelle
Kalibrering	C1
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface.
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Materiale, hus	Aluminium
Produkttype	Måleure

Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5

Tilbehør

Løfter til måleur S_Dial WORK Måleområde 12,5 mm	434212 12,5
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032