



Sikkerhedskobling med slangetilslutning Indvendigt gevind, Indvendigt tilslutningsgevind: 1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080277 1/2
GTIN	7391390419118
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Trykluft-**stålkoblingerne** har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:

- **Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.**
- **Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.**
- **Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.**
- **Rentabilitet – tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.**

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.

Gennemstrømning: 950 L/min, maks. driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle tryklufthanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	16 bar
Materiale	Stålkobling

Gennemstrømningsværdi	950 l/min
Indvendigt tilslutningsgevind	1/2 tommer
Produkttype	Kobling