



PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 4m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080248 4
GTIN	7391390143907
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
Materiale	PU-spiralslange
maks. sprængtryk	35 bar
Indvendig slange-Ø	8 mm
Farve	blå
maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Udvendig slange-Ø	12 mm
Anvendelig slangelængde	4 m

Produkttype

Slange

TilbehørNippel med udvendigt gevindSæt med 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080300 1/4

Sikkerhedskobling med slangetilslutningUdvendigt gevind
Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer

080276 1/4