



PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 8m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080248 8
GTIN	7391390137609
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Anvendelig slangelængde	8 m
Udvendig slange-Ø	12 mm
Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
Farve	blå
Materiale	PU-spiralslange
Indvendig slange-Ø	8 mm
maks. sprængtryk	35 bar

Produkttype

Slange

TilbehørNippel med udvendigt gevindSæt med 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080300 1/4

Sikkerhedskobling med slangetilslutningUdvendigt gevind
Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer

080276 1/4