



**PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 11×16 mm,  
Anvendelig slangelængde: 4m**



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080249 4
GTIN	7391390305435
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

**Bemærk:**

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

### Teknisk beskrivelse

Materiale	PU-spiralslange
Indvendig slange-Ø	11 mm
Anvendelig slangelængde	4 m
Tilslutning, lynkobling	1/2 tommer
Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå

Tilslutning, stiknippel	1/2 tommer
maks. sprængtryk	35 bar
maks. driftstryk	10 bar
Produkttype	Slange

---

## Tilbehør

Sikkerhedskobling med slangetilslutningUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080276 1/2
--	------------