



**PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 11×16 mm,  
Anvendelig slangelængde: 6m**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080249 6
GTIN	7391390305459
Artikelklasse	08A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

### Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

## Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	10 bar
Anvendelig slangelængde	6 m
maks. sprængtryk	35 bar
Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå
Materiale	PU-spiralslange

Tilslutning, stiknippel	1/2 tommer
Tilslutning, lynkobling	1/2 tommer
Indvendig slange-Ø	11 mm
Produkttype	Slange

---

## Tilbehør

Sikkerhedskobling med slangetilslutningUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080276 1/2
--	------------