

**Garant****Kvadrantfræser, ubelagt, Radius r H11 DC: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	194220 2,5
GTIN	4045197109934
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ligefortandet. Specialbehandlet overflade.

**Anvendelse:**

Til afrunding og afgratning af kanter og konturer.

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
stor $\varnothing D_2$	11 mm
Radius r	2,5 mm
lille $\varnothing D_3$	6 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	10 mm
Samlet længde L	60 mm
Skærlængde $L_c$	2,5 mm
Radiusfræsning	fremad
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Boretolerance	H11

Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	kvadrantfræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	138 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		